

こんなことはありませんか？

！
ループのために
本配管用継手を使っている



水圧テストを早く効率的に終わらせるための湯水ループ。専用の製品が手持ちに無い場合、本配管用継手がテストに使用されるケースもあるようです。本配管用継手は何度も取り外すことを想定されていない。また価格も割高なため、専用の製品を使用の方が結果として、コストダウンに繋がります。

！

給湯器の湯水検査に困っている



高圧がかけられない給湯器。給湯器周りには必ず、湯水の配管が出ているため、この配管を繋ぐことでテストの効率化を実現できます。

水圧テスト時の湯水配管接続を素早く、簡単に。




湯水ループ用テストプラグ で 解決


製品は好みによって選べる、2つのサイズがラインナップ。
短いタイプの TP-3213 は軽量小型のため、狭い場所での使用や携行性を重視する方に適しています。
また長いタイプの TP-3313 は、400mm のフレキシチューブが付属するため、湯水の配管が離れていてもループさせることが可能です。
製品は黄銅製で何度も繰り返し使用ができ、使えば使うほどコストを削減することが可能です。
13A 架橋ポリエチレン管と 13A ポリブテン管どちらにも対応しています。

湯水ループ用テストプラグ (S)
TP-3213
TP-3216
TP-3816


湯水ループ用テストプラグ (M)
TP-3313
TP-3316
TP-3916

製品仕様




製品名	湯水ループ用テストプラグ (S)		
製品型番	TP-3213	TP-3216	TP-3816
テストプラグ部分	 架橋ポリエチレン管 ポリブテン管	 架橋ポリエチレン管	 ポリブテン管
希望小売価格	¥3,800	¥4,100	¥4,100 円
生産国	日本	日本	日本
重量	219g	231g	231g
対応管	架橋ポリエチレン管 PN15M種 ポリブテン管 J種	架橋ポリエチレン管 PN15M種	ポリブテン管 J種
対応管径	13A	16A	16A
流体	水 (0°C-90°C)	水 (0°C-90°C)	水 (0°C-95°C)
水圧	1.75Mpa 以下	1.75Mpa 以下	1.75Mpa 以下
材質 本体：黄銅	ナットエルボ：黄銅	ナットエルボ：黄銅	ナットエルボ：黄銅
入数	10 個	10 個	10 個
JANCODE	4562499671223	4562499671308	4562499671322



湯水ループ用テストプラグ S サイズ



湯水ループ用テストプラグ M サイズ

製品名	湯水ループ用テストプラグ (M)		
製品型番	TP-3313	TP-3316	TP-3916
テストプラグ部分	 架橋ポリエチレン管 ポリブテン管	 架橋ポリエチレン管	 ポリブテン管
希望小売価格	¥3,800	¥4,100	¥4,100 円
生産国	日本	日本	日本
重量	192g	204g	204g
対応管	架橋ポリエチレン管 PN15M種 ポリブテン管 J種	架橋ポリエチレン管 PN15M種	ポリブテン管 J種
対応管径	13A	16A	16A
流体	水 (0°C-90°C)	水 (0°C-90°C)	水 (0°C-95°C)
水圧	1.75Mpa 以下	1.75Mpa 以下	1.75Mpa 以下
材質 本体：黄銅	フレキシチューブ：ステンレス (SUS304)	フレキシチューブ：ステンレス (SUS304)	フレキシチューブ：ステンレス (SUS304)
入数	10 個	10 個	10 個
JANCODE	4562499671230	4562499671315	4562499671339

使用上の注意

- ※水圧検査中はテストプラグを装着した架橋ポリエチレン管・ポリブテン管の前に立たないでください。
- ※テストプラグは必ず全てのネジ部を架橋ポリエチレン管・ポリブテン管の中に入れてください。
- ※使用する架橋ポリエチレン管・ポリブテン管の最大耐圧以上の圧はかけないでください。
- ※対応管以外をご使用された場合、水漏れが発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。
- ※繰り返しご使用できますが、水漏れした際は交換してください。
- ※架橋ポリエチレン管 (JIS K6769-2013) PN15M種、ポリブテン管 (JIS K6778-2016・JIS K6792-2009) J種以外の管には使用しないでください。
- ※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
- ※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
- ※テスト後はマルチテストプラグを取り外し、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を35mm切断してください。
- ※対応管に挿入する際は、対応管の面取りを行い、中性洗剤等を塗っていただくことをお勧めいたします。
- ※本製品は配管テスト専用品ですので、継手としての使用はしないでください。



ご質問・ご注文は、こちらまでお問合せください。

【本 社】
TEL 072-962-3661
FAX 072-964-0227

【東京営業所】
TEL 03-6907-2010
FAX 03-6907-2011



オーミヤ 検索



〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-5-10



〒170-0011 東京都豊島区池袋本町 4-29-5

取扱店